

Sakabe

EAMC-30-35-6-6.35

Daļas numurs: 530087

FESTO

Priekš elektromehāniskās piedziņas ar soļu dzinēju.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|-----------------------|
| Turētāja diametrs 1 | 6 mm |
| Turētāja diametrs 2 | 6,35 mm |
| Izmērs | 30 |
| Nominālais garums | 35 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. ātrums | 8.000 1/min |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 6,1 kgmm ² |
| Pārnēsamais moments | 7,5 Nm |
| Produkta svars | 45 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |