


Spiediena regulators MS6-LRB-1/2-D5-VS-AS-Z

Daļas numurs: 530325

FESTO

Priekš kolektora salikšanas, 4 bāru maksimālais izejas spiediens, ar spiediena manometru, nobloķējama regulatora galva, P2 savienojums priekšpusē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Pievada aizslēgs	ar piederumiem, noslēdzams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	tieši kontrolēts diafragmas regulators ar caurejošu saspiestā gaisa piegādi
Kontrollera funkcija	izejas spiediena konstante ar sākuma spiediena kompensāciju ar sekundāro izplūdi
Spiediena kontroles diapazons	0,3 ... 4 bar
Ieplūdes spiediens 1	0,8 ... 20 bar
Max. spiediena histerēze	0,25 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	7.300 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	747 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Kontroles paneļa materiālu informācija	POM PA
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Membrānu materiālu informācija	NBR