


Sakabe EAMC-30-35-6-9

Daļas numurs: 530941

FESTO

Priekš elektromehāniskās piedziņas ar servomotoru.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	6 mm
Turētāja diametrs 2	9 mm
Izmērs	30
Nominālais garums	35 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	6,1 kgmm ²
Pārnesejamais moments	7,5 Nm
Produkta svars	45 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS