


Filtra regulators MS6N-LFR-1/4-D6-ERV-AS-Z

Daļas numurs: 531302

FESTO

Maksimālais izejas spiediens 7 bar, 40 µm filtrs, ar spiediena manometru, nobloķējamu regulatora galvu, plastmasas kolbu ar plastmasas kolbas aizsargu, pilnīgi automātiska condensāta novadīšana, plūsmas virziens no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Pievada aizslēgš	ar piederumiem, noslēdzams
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators ar spiediena manometru
Max. condensāta vērtība	38 ml
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Spiediena kontroles diapazons	0,3 ... 7 bar
Ieplūdes spiediens 1	2 ... 12 bar
Max. spiediena histerēze	0,25 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.800 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	5.7.- pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	875 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC
Materiālu informācija, izolējošais disks	POM