


Filtrs

MS4N-LF-1/4-ERM-Z

Daļas numurs: 531487

FESTO

40 µm filtrs, plastmasas kauss ar plastmasas kausa aizsargu, manuāla kondensāta novadišana, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadišana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. kondensāta vērtība	19 ml
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 14 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.700 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	5.7.- pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	189 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Filtra materiālu informācija	PE
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC