

Filtrs

MS6N-LF-1/2-EUM-Z

Daļas numurs: 531559

FESTO

40 µm filtrs, metāla kauss, manuāla kondensāta novadišana, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | 6 |
| Sērija | MS |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Filtrācijas pakāpe | 40 µm |
| Kondensāta novadišana | manuāla rotācija |
| Konstrukcijas struktūra | Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju |
| Max. kondensāta vērtība | 38 cm ³ |
| Kausa aizsargs | Metāla kausa aizsargs |
| Ieplūdes spiediens 1 | 0 ... 20 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 4.100 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Gaisa tīrības klase izejā | 5.7.- pēc DIN ISO 8573-1 |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 820 g |
| Montāžas tips | ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | NPT1/2-14 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | NPT1/2-14 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Filtra materiālu informācija | PE |
| Materiālu informācija, korpuss | Alumīnija spiedienlējums |
| Kolbas materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |