


Ātrās savienošanas ligzda KD3-CK-4

Daļas numurs: 531629

FESTO

pašnoslēdzošais



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2,9 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	158 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	31 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	CK-4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS