


Ātrās savienošanas ligzda KD4-3/8-I

Daļas numurs: 531637

FESTO

pašnoslēdzošais



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7,2 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.350 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	21,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 15 %
Produkta svars	82 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vitne G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS