

Ātrās savienošanas ligzda KDS6-N-9


Daļas numurs: 531655

Produkts tiks atcelts

[pašnoslēdzotais, drošības sakabei pēc ISO 4414](#)

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,5 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.121 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	BIA TÜV
Produkta svars	97 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	N-9
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS