

Ātrās savienošanas ligzda KD3-1/8-A-R

Daļas numurs: 531659

FESTO

pašnoslēdzošais ar sprostvārstu



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	5 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 15 %
Produkta svars	28 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS