


# Ātrās savienošanas spraudnis KS3-1/8-A-R

Daļas numurs: 531667

FESTO

Ar sprostvārstu lietošanai pašnoslēdzošajos cauruļu savienojumos



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4,2 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāde	± 15 %
Produkta svars	32 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS