


Ātrās savienošanas spraudnis KS3-CN-6

Daļas numurs: 531672
Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš pašnoslēdzošajiem ātrās savienošanas savienotājiem.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4,9 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	387 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	8 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	CN-6
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS