


Ātrās savienošanas ligzda KD4-1/4-A-R

Daļas numurs: 531694

FESTO

pašnoslēdzošais ar sprostvārstu



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Nominālais izmērs | 8 mm |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 12 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 765 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Nominālais pievilkšanas moments | 9,5 Nm |
| Nominālā pievilkšanas momenta pielāde | ± 15 % |
| Produkta svars | 58 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Vīrišķā vītne G1/4 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |