


Ātrās savienošanas spraudnis KSS6-1/2-I

Daļas numurs: 531697

Produkts tiks atcelts

FESTO

priekš pašfiksējošā ātrā drošības savienotāja pēc ISO 4414
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7,85 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.782 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	BIA TÜV
Nominālais pievilkšanas moments	32,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaiide	± 20 %
Produkta svars	49 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vītne G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS