


Sadales modulis MS6N-FRM-1/4-Z

Daļas numurs: 531968

FESTO

Plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Sazarošanas modulis
Darbošanās spiediens	0 ... 20 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe galvenajā plūsmas virzienā 1→2	3.300 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe augšējā izejā	6.570 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe apakšējā izejā	6.800 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	500 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	NPT1/2-14
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	NPT1/2-14
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums