



Palaišanas vārsts MS6N-EE-1/4-V110-Z

Daļas numurs: 532112

FESTO

Elektrisks, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Rokas vadība	aizturošs Spiedošs
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	tiešais
Vadības gaisa piegāde	iekšējais
Plūsmas virziens	nereversējams
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Komutācijas pozīcijas indikators	ar piederumiem
Darbošanās spiediens	4 ... 18 bar
b- vērtība	0,5
C- vērtība	11 l/sbar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.600 l/min
Tīnuma raksturlielumu dati	110V AC
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	740 g
Elektriskais savienojums	Spraudnis kubisks izpildījums Konstrukcija C pēc DIN 43650
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums