

# Smalkais filtrs LFMB-D-MAXI-DA-A

Daļas numurs: 532816

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Bez vītņotajām savienošanas plāksnēm ar FRB vītņoto tapu. 1 µm filtra ieliktnis, ar metāla kausa aizsargu, ar diferencētā spiediena indikatoru, automātiska kondensāta novadīšana.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	D
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe	1 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertās gāzes
Filtra efektivitāte	99,99 %
Max. kondensāta vērtība	80 cm <sup>3</sup>
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	1,5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Diferencētā spiediena displejs	Vizuālais indikators
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Apakšējā pamatne
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Kolbas materiāls	PC
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Produkta svars	1.021 g