

Iespiežamais savienojums QB-3/8-5/16-U-M

Daļas numurs: 533223

FESTO

ārējā vītne ar ārējo sešstūri.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 0,276 " |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | pārklājums |
| Konstrukcija | Taisns izpildījums |
| Iepakojuma izmērs | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | 0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi |
| Jūras klasifikācija | skatiet sertifikātu |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Produkta svars | 0,765 oz |
| Montāžas tips | External hex A/F 17 Iekšējā seškante 6 mm |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Vīrišķā vītne R3/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | priekš cauruļvada, 5/16" ārējais diametrs |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Atrīvošanas gredzena krāsa | Pelēks |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpasa materiāls | PBT |
| Vītnes blīvējuma materiāls | NBR |
| Atrīvošanas gredzena materiāls | POM |
| Caurules noturošā naža materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |