

Spirālveida plastmasas cauruļvads PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Daļas numurs: 533467

FESTO

Augsti elastīgs, pastiprināts ar audumu, hidrolīzes noturīgs lielā apjomā



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba garums	6 m
Ārējais diametrs	11,7 mm
Bloka garums	1,312 m
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	65 mm
Iekšējais diametrs	7,9 mm
Tinuma diametrs	51 mm
Vijumu skaits	53
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 13 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 60 °C
Produkta svars	560 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Vīrišķā vītne G3/8
Krāsa	zils
Balsta cietība	A 87 +/-3
Savienojošās vītnes materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Liekšanas aizsardzības materiāls	POM
Caurules materiāls	TPE-U(PU)