


Sakabe

EAMC-15-20-5-6

Daļas numurs: 533707

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	5 mm
Turētāja diametrs 2	6 mm
Izmērs	15
Nominālais garums	20 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	10.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	0,23 kgmm ²
Pārneseamais moments	1,5 Nm
Produkta svars	8 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS