


# Sakabe

## EAMC-42-50-14-20

Daļas numurs: 533710

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	14 mm
Turētāja diametrs 2	20 mm
Izmērs	42
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Pārneseamais moments	17 Nm
Produkta svars	138 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS