


# Motora elements MTR-DCI-52

Daļas numurs: 533748  
Produkts tiks atcelts

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darbības režīma kontroleris	PWM-MOSFET jaudas izejas kaskāde
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Rotora pozīcijas devējs	Inkrementālais enkoderis
Rotācijas pozīcijas enkodera mērīšanas princips	optiskais
Aizsargājoša funkcija	I <sup>2</sup> t monitorings Temperatūras monitorings Strāvas monitorings Sprieguma pazušanas uztvere Ievilkšanas kļūdas monitorings Programmātiska gala pozīcijas noteikšana
Temperatūras kontrole	Silikona absolūtais temperatūras devējs Izslēgšanās pie pārkaršanas
Max. ātrums	3.000 1/min
Nominālais rotācijas ātrums	3.000 1/min
Izolācijas aizsardzības klase	F
Nominālā motora jauda	122,4 W
Nominālais spriegums DC	24 V
Nominālā motora strāva	5 A
Parametru izvēles vieta	RS232 (9600 Baud)
Piķa strāva	7,7 A
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	C-Tick
Montāžas tips	Izvēles Vītņots Iespīlēts
Materiālu piezīme	Satur LABS substances