

Slēdzošais spraudnis QSC-F-12H

Daļas numurs: 533908

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Izmērs | Standarta |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 16 bar |
| Darbošanās paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 |
| Pārtikas drošība | saskaņā ar ražotāja deklarāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 150 °C |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Produkta svars | 14,7 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Iespiežamā uzmava QS-12 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, korpuss | Misiņš hroma un niķeļa pārklājums |
| Vitnes blīvējuma materiālu informācija | FPM |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija | FPM |