

# Plastmasas caurule


## PUN-E-10x1,25-BL-300

Daļas numurs: 534177

FESTO

Piemērots lietošanai ar QS iespiežamajiem savienojumiem, augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs, mikronu stabils, apstiprināts lietošanai pārtikas produktu apstrādē.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	10 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	60 mm
Iekšējais diametrs	7,5 mm
Min. liekšanās rādiuss	26 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Pārtikas industrijas apstiprinājums	FDA 2002/72/EG
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 50 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,044 kg/m
Krāsa	zils
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	TPE-U(PU)