

Filtrs

LF-M7-D-5M-MICRO-B

FESTO



Daļas numurs: 534182

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Bez vītņotās savienošanas plāksnes, savienotāju vītne korpusā, rokas kondensāta novadīšana

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Izmērs | Mikro |
| Sērija | D |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Filtrācijas pakāpe | 5 µm |
| Kondensāta novadīšana | manuāla rotācija |
| Konstrukcijas struktūra | Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju |
| Max. kondensāta vērtība | 3 cm ³ |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 10 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 280 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 44 g |
| Montāžas tips | Linijas instalācija ar piederumiem Izvēles |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | M7 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | M7 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Filtra materiāls | PE |
| Korpusa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Kolbas materiāls | PC |