

Klusinātājs U-M5-50

Daļas numurs: 534221

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	50
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Skaņas spiediena līmenis	70 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Pneimatiskais savienojums	M5
Amortizatora ieliktna materiālu informācija	Bronza
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš