

Blīvgredzens OL-1/2-100

Daļas numurs: 534235

FESTO

Hermētisks, ar metāla korpusu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Bāzēts uz standartu | ISO 16030 |
| Iepakojuma izmērs | 100 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 3 MPa |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 30 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 435 psi |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Tīrības klase | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Apkārtējās vides temperatūra | -40 ... 100 °C |
| Pievilkšana ar roku pie apkārtējās vides temperatūras | Jā |
| Nominālais pievilkšanas moments | 23 Nm |
| Nominālā pievilkšanas momenta pielaide | ± 20 % |
| Pneimatiskais savienojums | G1/2 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Atduru materiāls | Alumīnijs |
| Blīvējumu materiāls | HNBR |