

# Apakšējā pamatne CDSV5.0-AS-1/8

Daļas numurs: 534434

FESTO

priekš CDSV individuālā vārsta, piemērots pārtikas apstrādes industrijai.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Skaņas spiediena līmenis	75 dB(A)
Aizsardzības klase	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	690 g
Elektriskais savienojums	Kabelis
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Ventilācijas kanāls	M5
Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84	M5
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	M5
Vadības gaisa pieslēgvietā 14	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS