


# Gala slēdža piesaiste DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO

Daļas numurs: 534468

FESTO

Pagrieziena piedziņa ar montāžas vietām pēc VDI/VDE 3845.  
Piemērots visām DAPS leņķiskajām piedziņām, bet tikai priekš  
DRD/DRE izmēriem no 4 līdz 225. Priekš DRD/DRE leņķisko piedziņu  
izmēriem 1 līdz 2, var uzstādīt uz izmēriem 375 līdz 880 ar DAPZ-SBZ-...  
adapteri.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	8 ... 13 mm
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	leņķisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Nē
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Polaritātes aizsargāts	Nē
Mērišanas princips	Mehānisks/elektrisks
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 250 V
Izolējošais spriegums	250 V
Max. izejas strāva	16.000 mA
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 85 °C
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Vada blīvējošais savienojums	M20x1,5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	EPDM
Piezīme par korpusa vāka materiālu	PC
Piezīme par korpusa ligzdas materiālu	PA
Piezīme par konsoles materiālu	PA