


Gala slēdža piesaiste DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

Daļas numurs: 534476

Produkts tiks atcelts

FESTO

Pagrieziena piedziņa ar montāžas vietām pēc VDI/VDE 3845.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	7 ... 13 mm
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	apaļš
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Nē
Komutācijas elementa funkcija	Normāli aizvērts kontakts
Polaritātes aizsargāts	Nē
Mērišanas princips	Induktīvais
Komutācijas pozīcijas indikators	Jā
Izolējošais spriegums	25 V
Maks. ieejas jauda	34 mW
Maks. ieejas spriegums	16 V
Maks. ieejas strāva	25 mA
Nominālais darbības spriegums DC	8 V
Komutācijas izeja	NAMUR
Uzliesmojuma stiprums	0,5 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
ATEX kategorija Gāze	II 2G X
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Kļūmes iespējamība stundā [1/h].	1,07E-07
PFD (Probability of Failure on Demand)	4,69E-04
Komutācijas strāvas samazināšana	≤ 1 mA
Komutācijas strāva nesamazinot	≥ 3 mA
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Vada blīvējošais savienojums	M20x1,5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Vāka korpusa materiāls	PC
Ligzdas korpusa materiāls	ABS+PC
Konsoles materiāls	ABS+PC