


Spraudnis FBS-RJ45-8-GS

Daļas numurs: 534494

FESTO

[Priekš CPX-FEC-... funkcionālā moduļa](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	33 mm
Augstums	41 mm
Garums	20 mm
Produkta svars	15 g
Ethernet vada specifikācija	Tips: CAT 5 Viena vada dzīslas diametrs: 0.89 līdz 0.99 mm AWG 24-26, sīki savīts
Aizsardzība pret tiešo un netiešo pieskaršanos	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Pieļaujamais vada diametrs	4 ... 5,4 mm
Aizsardzības klase	IP65 IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 % nekondensējošs
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Skrūvju materiāls	Tērauds
Blīvējumu materiāls	NBR