


# Spiediena pacelšanas vārsts MS12-DL

Daļas numurs: 535033

FESTO

Kolektora montāžai, ar G vītņi.



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Rokas vadība	Nav
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa sēdvieta
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	tiešais
Vadības gaisa piegāde	iekšējais
Plūsmas virziens	nereversējams
Vārsta funkcija	2/2
Darbošanās spiediens	2 ... 20 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	25.000 ... 42.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	3.600 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums