

Elļotājs MS12-LOE

Daļas numurs: 535041

FESTO

Kolektora montāžai, ar G vītņi.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	proporcionālais standarta miglas elļotājs
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Minimālā plūsmas pakāpe elļošanas funkcijai	400 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [·:·:·]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Elļas viskozitāte	ISO VG 32
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums