

# Aktīvās ogles filtrs MS12N-LFX

Daļas numurs: 535046

FESTO

Ar NPT vītņi



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	Aktīvās ogles filtrs
Darbošanās spiediens	0 ... 20 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Vidējā temperatūra	5 ... 30 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,003 mg/m <sup>3</sup>
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Linijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	Aktīvā ogle
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums