

Plastmasas caurule

PUN-E-10x1,25-SI

Daļas numurs: 535323

FESTO

Piemērots lietošanai ar QS iespiežamajiem savienojumiem, augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs, mikronu stabils, nav apstiprināts lietošanai pārtikas produktu ražošanai.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Ārējais diametrs | 10 mm |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei | 60 mm |
| Iekšējais diametrs | 7,5 mm |
| Min. liekšanās rādiuss | 26 mm |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 8 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Apkārtējās vides temperatūra | -35 ... 50 °C |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,044 kg/m |
| Krāsa | sudraba |
| Balsta cietība | D 52 +/-3 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS |
| Cauruļu materiālu informācija | TPE-U(PU) |