

Plastmasas caurule

PUN-E-4x0,6-BL

Daļas numurs: 535325

FESTO

Piemērots lietošanai ar QS iespiežamajiem savienojumiem, augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs, mikronu stabils, apstiprināts lietošanai pārtikas produktu apstrādē.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	4 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	30 mm
Iekšējais diametrs	2,8 mm
Min. liekšanās rādiuss	8 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Pārtikas industrijas apstiprinājums	FDA 2002/72/EG
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 50 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,008 kg/m
Krāsa	zils
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	TPE-U(PU)