


Filtrs

MS4-LF-1/8-EUM-Z

Daļas numurs: 535645

FESTO

40 µm filtrs, metāla kauss, manuāla kondensāta novadišana, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadišana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. kondensāta vērtība	25 ml
Kausa aizsargs	iebūvēts kā metāla apvalks
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 14 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.100 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	5.7.- pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	349 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Filtra materiālu informācija	PE
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu informācija, skatlogs	PA