

# Eļļotājs MS4N-LOE-1/4-U

Daļas numurs: 535798

FESTO

Metāla kauss, plūsmas virziens: no kreisās uz labo pusi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Max. eļļas ietilpība	36 cm <sup>3</sup>
Kausa aizsargs	iebūvēts kā metāla apvalks
Darbošanās spiediens	1 ... 12 bar
Minimālā plūsmas pakāpe eļļošanas funkcijai	40 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.200 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Eļļas viskozitāte	ISO VG 32
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	354 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	Alumīnija spiedienlējums
	Kaļamā alumīnija sakausējums
Ekrāna materiāls	PA