


# Vārstu terminālis CPA14-ASI-VI

Daļas numurs: 535848

FESTO

Tikla izmērs 14 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Parauga attēlojums

## Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2x3/2 atvērts/noslēgts, viena elektromagnēta 2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta 2x3/2 atvērts, viena elektromagnēta 5/2 viena elektromagnēta 5/2 bistabils 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	600 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Elektriskais savienojums	AS-Interface
Max. vārstu pozīciju skaits	8
Max. spiedienu zonu skaits	4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Platums	14 mm
Aizsardzības klase	IP65
Tīklojuma izmērs	14 mm
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Vārstu termināļa tips	12
Konstrukcijas struktūra	Vīrzuļa slīdceļš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Vārstu termināļa struktūra	modulārs un paplašināms
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C