


Vakuuma filtrs VAF-PK-3

Daļas numurs: 535883

FESTO

[Līnijas izpildījums.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Filtrācijas pakāpe	50 µm
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Lietošanai tikai atvērtās vakuuma sistēmās
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	50,8 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Produkta svars	4 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums	PK-3 ar uznavas uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	POM
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	Audums PA
Korpusa materiāls	PA
Ežektora impulsu piemērotība	≤ 8 bar