


Checkbox CHB-C-X

Daļas numurs: 536084
Produkts tiks atcelts

FESTO

[Kompaktais izpildījums](#)

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2015. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Maks. daļas diametrs	25 mm
Skaitīšanas funkcija	Jā
Aizsardzības klase	IP64
Kodētāja savienojums	Pēc RS 485 specifikācijas
Maks. daļas garums	Atkarībā no konveijera siksnas ātruma un nepieciešamās izšķirtspējas
Min. daļas diametrs	0,5 mm
Min. daļas garums	1 mm
Izejas	Konveijera aprīkojuma kontroles Konveijera siksnas kontroles / gaidīšana "Bridinājuma" statusa paziņojums Nepareiza detaļa Pareizā detaļa, nepareizi orientēta Pareizā detaļa, pareizi orientēta Kļūdas izvade PLC_Power Iepriekš iestatītais skaitītāja iestatījums ir sasniegts
Ieejas	Ārējā palaišana Counter Reset Ārējā kļūda Camera - Enable Pacelšanas devējs 1 Pacelšanas devējs 1 Ārējais devējs Ārējā apmācība Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Taustiņu atslēgšana
Maks. atšķirīgo novietojumu skaits uz atmiņas tipu	8
Maks. atmiņu tipu skaits	12
Daudzuma iepriekšējā izvēle	Programmatūra CheckKon
Skaitīšanas diapazons	1 - 2 Mrd.
Iekšējais drošinātājs	8 A drošinātājs
Elektroniska izejas ierobežošana	700 mA
Maks. kopējā strāva pie PLC savienojuma	1 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš ar slodžu brīvām izejām	750 mA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 15 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Apkārtējie apstākļi	Sauss

Pazīme	Lielums
	Aizsardzība pret ekstrēmiem ārējiem gaismas avotiem Vistīrāk iespējamais apkārtējais gaiss
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Kameras izšķirtspēja	6/100 mm
Atklāšanas laiks	128 ... 1.024 μs
Diagnostikas interfeiss	4-kontaktu M12x1 RS 232 interfeiss 115 Kbaud Spraudņa līgзда