


Stavērēja žokļa pirksts BUB-HGPT-16-

Daļas numurs: 537198

FESTO

Piemērots priekš HGPT-... T-veida rievas satvērējiem



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	16
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars uz satvērēja žokļi	28 g
Montāžas tips	Ar caurejošu urbumu un centrējošo uznavu
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, neapstrādātā daļa	Kaļamā alumīnija sakausējums