

Mikro filtrs

MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z

Daļas numurs: 537216

FESTO

0,01 µm filtrs, metāla kolbas aizsargs, pilnīgi automātiska kondensāta novadišana, ar diferenciālā spiediena indikatoru, plūsmas virziens no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	MS
Izmērs	4
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Kondensāta novadišana	pilnīgi automātisks
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	360 l/min
Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	54 l/min
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Max. kondensāta vērtība	25 ml
Kausa aizsargs	iebūvēts kā metāla apvalks
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m ³
Diferencētā spiediena displejs	Vizuālais indikators
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Kolbas materiāls	Alumīnija spiedienlējums Kaļamā alumīnija sakausējums
Ekrāna materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	NBR
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Produkta svars	350 g