


# Spiediena boosteris DPA-40-16

Daļas numurs: 537274

FESTO

augstāku spiedienu veidošanai.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Virzuļa diametrs	40 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Divu virzuļu spiediena boosteris
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/8
Izejas spiediens 2	4,5 ... 16 bar
Darbošanās spiediens	2,5 ... 10 bar
Spiediena kontroles diapazons	4,5 ... 16 bar
Ieplūdes spiediens 1	2,5 ... 10 bar
Note on pressure regulation range	If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%.
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	1.500 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīško) vītņi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	M7
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS