


Kolektora sliede. VABM-B6-E-G12-4-M1

Daļas numurs: 537618

FESTO

paredzēts VUVB elektromagnētiskajam vārstam ar daudzkontaktu spraudņa savienojumu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---------------------------------------|
| Tīklojuma izmērs | 21 mm |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 4 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Maks. pievilšanas moments, H-sliedes stiprinājums | 1,5 Nm |
| Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums | 2 Nm |
| Maks. pievilšanas moments, sienas stiprinājums | 5 Nm |
| Produkta svars | 690 g |
| Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/2 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/2 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, kolektora līnija | Kaļamā alumīnija sakausējums |