



Gaisa sagatavošanas bloks FRC-1/4-DB-7-5M-MINI

Daļas numurs: 537658
Produkts tiks atcelts

FESTO

Filtra/spiediena regulatora vārsta/eļļotāja kombinācija, maksimālais izejas spiediens 7 bāri, 5 µm filtrs. Ar spiediena manometru un ar tieši kontrolētu spiediena regulēšanas vārstu.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2027. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Platums	88 mm
Sērija	DB
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Filtrs-regulators-eļļotājs
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kontrollera funkcija	ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 7 bar
Max. spiediena histerēze	0,5 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	>= 550 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [:-:-] Inertās gāzes
Apstiprinātie tīnumi	Festo speciālā eļļa 1-litra iepakojumā Pasūtījuma kods: 152811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Viskozitātes pakāpe 32mm ² /s pie 40°C ISO-klase VG 32 pēc ISO 3448
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestam gaisam saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Eļļas viskozitāte	ISO VG 32
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	300 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar caurejošo urbumu ar montāžas leņķi Izvēles
Spiediena manometra savienojums	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4

Pazīme	Lielums
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Blīvējumu materiāls	NBR
Pagriežamā roktura materiāls	POM
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Kolbas materiāls	PC