

# Uztvērējs SOEG-E-M18W-PA-S-2L



Daļas numurs: 537696

Produkts tiks atcelts

Apaļš izpildījums, ar 90° platu staru

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums                                    |
|---|--|
| Konstrukcija  | apaļš                                      |
| Atbilst standartam  | EN 60947-5-2                               |
| Autorizācija  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)          |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)                   | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju                |
| Izmērītais mainīgais lielums                                | Pozīcija                                   |
| Mērišanas princips  | Optoelektronisks                           |
| Mērišanas metode  | Staru devējs<br>Uztvērējs                  |
| Darba diapazons   | 20.000 mm                                  |
| Apkārtējās vides temperatūra                                | -25 ... 55 °C                              |
| Komutācijas izeja   | PNP  |
| Komutācijas elementa funkcija                               | Antivalents                                |
| Max. komutācijas frekvence                                  | 1.000 Hz                                   |
| Max. izejas strāva  | 200 mA                                     |
| Sprieguma kritums   | ≤ 2 V                                      |
| Īssavienojuma stiprums                                      | Pulsējošs                                  |
| Darbības sprieguma diapazons DC                             | 10 ... 36 V                                |
| Atlikuma viļņi  | 20 %                                       |
| Tukšgaitas strāva   | 10 mA                                      |
| Polaritātes aizsargāts                                      | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Elektriskais savienojums                                    | 4-kontaktu<br>M12x1<br>Spraudnis           |
| Izmērs  | M18x1                                      |
| Montāžas tips   | ar sprostuzgriezni                         |
| Pievilkšanas moments  | 20 Nm                                      |
| Produkta svars  | 57 g                                       |
| Korpusa materiāls   | Misiņš<br>hroma pārklājums                 |
| Savienošanas uzgriežņa materiāls                            | Misiņš<br>hroma pārklājums                 |
| Darbības statusa displejs                                   | Dzeltena gaismas diode                     |
| Darbības rezerves displejs                                  | Zaļa gaismas diode                         |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 55 °C                               |
| Aizsardzības klase  | IP65<br>IP67                               |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                       | 1 - Zema korozijas ietekme                 |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L                             |