

Gaismas raidītājs- atstarotājs SOEG-RSG-Q20-PP-S-2L-TI

Daļas numurs: 537753

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar polarizētu gaismu, blokveida izpildījums

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Izmēritais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Optoelektronisks
Mērišanas metode	Atstarošanas uztveršanas devējs Paredzēts caurspīdīgiem objektiem
Gaismas tips	sarkans, polarizēts
Darba diapazons	5 ... 500 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Uzziņu materiāls	Lāzera atstarotājs, 51 x 51 mm
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēdzams
Max. komutācijas frekvence	1.000 Hz
Max. izejas strāva	100 mA
Sprieguma kritums	≤ 2,4 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	25 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Spraudnis M8x1 4-kontaktu
Izmērs	20x32x12 mm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Produkta svars	10 g
Korpusa materiāls	ABS
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Darbības rezerves displejs	Zaļa gaismas diode
Uzstādīšanas opcijas	Teach-In Iemācīšana caur elektrisko savienojumu
Iestatīšanas diapazona apakšējā robeža	5 mm
Regulēšanas diapazona augšējā robeža	500 mm
Aizsardzības klase	IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme