

Attāluma devējs SOEL-RTD-Q50-PP-S-7L



Daļas numurs: 537823

Produkts tiks atcelts

FESTO

Attāluma mērīšanai, blokveida izpildījums

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Izmērītais mainīgais lielums	Pārvietojums
Mērīšanas princips	Optoelektronisks
Mērīšanas metode	Distance sensor
Gaismas tips	Lāzers Sarkans
Max. kūļa diametrs	2x4 mm
Darba diapazons	80 ... 300 mm
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 45 °C
Uzziņu materiāls	18 %
Pārvietojuma izšķirtspēja	0,3 mm
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Antivalents
Max. komutācijas frekvence	1.000 Hz
Max. izejas strāva	100 mA
Sprieguma kritums	≤ 2,4 V
Analogā izeja	4 - 20 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	16 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	40 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Spraudnis M12x1 8-kontaktu
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Izmērs	50x50x17 mm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Produkta svars	42 g
Korpusa materiāls	ABS
Gatavības statusa displejs	Zaļa gaismas diode
Darbības statusa displejs	LED
Uzstādīšanas opcijas	Teach-In Iemācīšana caur elektrisko savienojumu
Iestatīšanas diapazona apakšējā robeža	80 mm
Regulēšanas diapazona augšējā robeža	300 mm
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	0 ... 45 °C
Aizsardzības klase	IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme
Lāzera aizsardzības klase	1