



Feldbus adapteris FBA-PB-SUB-9-3XM12

Daļas numurs: 537934

Produkts tiks atcelts

Paredzēts PROFIBUS savienojumam.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Protokols	PROFIBUS
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	9
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	7
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	2x skrūves 4-40 UNC
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse Ieejošais kopnes savienojums (A), izejošais kopnes savienojums (B), kopnes sprieguma piegāde ©
Elektriskais savienojums 2, konstrukcija	rund (A), (B), (C)
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Spraudņa savienotājs (A), līgzda (B), spraudņa savienotājs (C)
Elektriskais savienojums 2, vada izvads	Taisnais (A), (B), (C)
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Kabeļa garums	0,11 m
Vada diametrs	6 mm
Kabeļa struktūra	7x0,14 Aizsargāts
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,14 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Material cable sheath	TPE-U(PUR)